

**Garant****Vyvrtávací tyč TK, levý, Ø stopky / velikost destičky: 10/11mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	260919 10/11
GTIN	4045197653390
Třída artiklu	21T

**Technický popis**

Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky	269028 7
ISO kód držáku	E10K STFRCR/L11
Vhodná vyměnitelná břitová destička	TC.. 1102..
Délka hlavy L <sub>1</sub>	16 mm
Středové přesazení L <sub>3</sub>	6 mm
Ø minimálního předvrtání D <sub>min</sub>	12 mm
Velikost destiček	11 mm
Celková délka L	125 mm
Upínací výška L <sub>2</sub>	9,6 mm
Úhel nastavení κ	90 stupeň
Ø stopky D <sub>s</sub>	10 mm
Norma	Výrobní norma
Způsob použití	levý
Hloubka vnitřního soustružení do	8xD
Řezný materiál	TK
Vnitřní chlazení	ano
Použití	podélné soustružení, vnitřní

Druh produktu

vyvrtávací tyč

**Příslušenství**

Sada šroubů pro vyměnitelné destičky Typ 7

269028 7

PrecisionBit pro šrouby Torx®, 1/4 palce E 6,3 Profil Torx® TX8

674248 TX8

Momentový šroubovák se stupnicí, upínání vyměnitelné čepele Maximální utahovací moment 500 cNm

659957 500