



Slepé nýty PolyGrip® hliník / ocel, velké balení, Ø nýtu / délka stopky (D / L): 4/17mm



Údaje o objednávce

Artikové číslo	771010 4/17
GTIN	4007081700108
Třída artiklu	74D

Popis

Provedení:

Slepé nýty zajišťují trvalý bezpečný spoj různých i choulostivých materiálů i při přístupnosti pouze z jedné strany.

Tvar hlavy: Plochá kulatá hlava = FK; velká hlava = K.

Slepý nýt PolyGrip® s větším rozsahem rozměrů je univerzální produkt, který splňuje těžké a náročné požadavky průmyslového prostředí. Hliník, ocel nebo nerezová ocel, uvnitř nebo zvenčí, tvrdý nebo měkký spojovací materiál, kritické průměry otvorů a tolerance - PolyGrip® je řešení, které vás nikdy nezlame.

Charakteristika:

Široký rozsah upnutí:

Rozměr Polygrip® může nahradit až pět různých rozměrů standardních slepých nýtů podle DIN.

To s sebou přináší následující výhody:

Omezení typů.

Redukování různosti typů ve skladu.

Snížení rizika záměny, čímž se snižuje chybovost při dalším zpracování.

Výhoda:

- **Hospodárnost – nahrazuje až 5 různých rozměrů nýtů.**
- **Vynikající vyrovnávání otvorů – kompenzuje nepřesnosti vyvrtaných otvorů.**

- Bezpečné zajištění zbytkového nýtovacího trnu – po snýtování nedochází během provozu k rušivému klepání.
- Odolné proti stříkající vodě za určitých podmínek.
- Hlava nýtu je široká pro vysokou spolehlivost spoje.

Použití:

Univerzální použití.

Materiál:

Dutý nýt – hliníková slitina; nýtovací trn – ocel, pozinkovaný.

Doporučení:**Slepé nýty GESIPA® – základní pravidla:**

Tloušťka materiálu + průměr stopky nýtu = délka stopky nýtu

Příklad:

Materiál: Plech 3 mm + plech 3 mm + otvor 4 mm = délka stopky nýtu 10 mm > výsledný slepý nýt je 4 × 10.

Technický popis

Délka dutého nýtu L	17 mm
Materiál nýtovacího trnu	Hliník, pozinkovaný
Průměr dutého nýtu D	4 mm
Rozsah upínání	7 - 13 mm
Průměr vyvrtaného otvoru	4,1 mm
Materiál dutého nýtu	Hliníková slitina
Počet nýtů (ks)	500
Série	PolyGrip®
Tvar hlavy	FK
Druh produktu	Nýty