



**Slepé nýty PolyBulb® hliník / ocel, velké balení, Ø nýtu / délka stopky (D / L):
4,8/11 mm**



Údaje o objednávce

Artikové číslo	771030 4,8/11
GTIN	4007081943291
Třída artiklu	74D

Popis

Provedení:

Slepé nýty zajišťují trvalý bezpečný spoj různých i choulostivých materiálů i při přístupnosti pouze z jedné strany.

Tvar hlavy: Plochá kulatá hlava = FK; velká hlava = K.

PolyBulb® rovnoměrně rozděluje přítlak na součást. Je ideální pro nýtování měkkých a křehkých součástí, jako jsou plasty a kompozitní materiály. Může nahradit až tři běžné slepé nýty a pomoci snížit rozmanitost skladovaných dílů a současně i z toho vyplývající riziko záměny. Estetický vzhled – důležité pro pohledové součásti.

Výhoda:

- **Široký rozsah upnutí.**
- **Velká uzavírací hlava.**
- **Ideální pro pohledové oblasti – estetické usazení nýtu.**
- **Kontrolovaná perforace – zabraňuje vzniku bílého lomu.**
- **Ideální pro nýtování plastů – vysoká pevnost v tahu a síla při rozpojení.**
- **Zajištěný zbytek nýtovacího trnu – za provozu nedochází u nýtovaného spoje ke klepání.**

Použití:

Topení, ventilace, klimatizace a automatizace.

Materiál:

Dutý nýt – hliníková slitina; nýtovací trn – ocel, pozinkovaný.

Doporučení:

Slepé nýty GESIPA® – základní pravidla:

Tloušťka materiálu + průměr stopky nýtu = délka stopky nýtu

Příklad:

Materiál: Plech 3 mm + plech 3 mm + otvor 4 mm = délka stopky nýtu 10 mm > výsledný slepý nýt je 4 × 10.

Technický popis

Průměr dutého nýtu D	4,8 mm
Materiál nýtovacího trnu	Ocel, pozinkovaná
Rozsah upínání	1,5 - 6 mm
Délka dutého nýtu L	11 mm
Tvar hlavy	FK
Materiál dutého nýtu	Hliníková slitina
Průměr vyvrtaného otvoru	4,9 mm
Počet nýtů (ks)	250
Série	Slepé nýty PolyBulb®
Druh produktu	Nýty