

Garant**Vyvrtávací tyč HSS, pravý, Ø stopky / velikost destičky: 25/16mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	260922 25/16
GTIN	4045197653468
Třída artiklu	21T

Technický popis

Vhodná vyměnitelná břitová destička	TC.. 16T3..
Středové přesazení L ₃	17 mm
Ø minimálního předvrtání D _{min}	28 mm
ISO kód držáku	AH25R STFPCR/L16
Velikost destiček	16 mm
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky	269028 8
Délka hlavy L ₁	40 mm
Celková délka L	200 mm
Upínací výška L ₂	23 mm
Úhel nastavení κ	90 stupeň
Ø stopky D _s	25 mm
Norma	Výrobní norma
Způsob použití	pravý
Hloubka vnitřního soustružení do	5xD
Řezný materiál	HSS
Vnitřní chlazení	ano
Použití	podélné soustružení, vnitřní

Druh produktu

vyvrtávací tyč

PříslušenstvíPrecisionBit pro šrouby Torx®, 1/4 palce E 6,3 Profil Torx®
TX15

674248 TX15

Sada šroubů pro vyměnitelné destičky Typ 8

269028 8

Sada šroubů pro vyměnitelné destičky Typ 7

269028 7

Momentový šroubovák se stupnicí, upínání vyměnitelné
čepule Maximální utahovací moment 500 cNm

659957 500