

LOCTITE**Plošný těsnicí prostředek, 50 ml, ID výrobce: 574**

Údaje o objednávce

Artikové číslo	083331 574
GTIN	4058093008973
Třída artiklu	04L

Popis

Provedení:

Těsnicí prostředky nahrazují konopí, těsnicí pásy a pasty, jsou odolné proti plynům, kapalinám, vzduchu, vodě, olejům, uhlovodíkům a mnoha chemickým produktům. **Dokonalý kontakt s povrchem** zaručuje **100% těsnost**. Při montáži je před vytvrdnutím kdykoli možné povolit nebo upravit polohu pomocí běžných nástrojů. Zbytky těsnicího prostředku neucpávají filtry ani ventily.

Použití:

Pro kovové příruby, odolné proti zkrutu.

Upozornění:

Povrchy před nanesením těsnicího prostředku očistěte univerzálním čističem č. 083391 a č. 083392.

Technický popis

Označení nebezpečné látky	GHS07: Vykřičník
Označení výrobce	LOCTITE 574
Funkční pevnost dle	6 h

Vhodné pro oblast použití	Plošné těsnění (izolace)
Trvanlivost od data výroby	24 měsíc
Plnicí množství	50 ml
Vlastnost	odolná proti oleji
Vlastnost	odolné proti glykolu
Vlastnost	vodě odolné
Vlastnost	Fluoreskující pod UV světlem
Skladovací teplota	8 - 21 °C
Vhodné pro materiál	Kov
Minimální moment uvolnění	6 Nm
Dynamická viskozita	23000 mPas
Bod vzplanutí	93,3 °C
Chemický základ	Dimetacrylatester
Tvar	pastózní
Rozsah teplot pro použití	-55 - 150 °C
Dotyková pevnost za	30 min
Barva	oranžový
Maximální rozměr štěrbin	0,25 mm
Třída pevnosti	Střední pevnost
Hustota	1,15 g/cm ³
Atribut názvu produktu	50 ml
Druh produktu	Těsnící prostředky