


Garant

Mini břitová destička pro vnitřní vysoustružování bez utvářeče třísky pravý, HB720, Ø D_{min}: 7,8mm

**Údaje o objednávce**

| | |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 270020 7,8 |
| GTIN | 4045197560100 |
| Třída artiklu | 21I |

Technický popis

| | |
|---|-----------------------------------|
| Minimální Ø D _{min} | 7,8 mm |
| Maximální hloubka řezu t _{max} | 1,3 mm |
| Vzdálenost hrotu od kraje L ₃ | 4,65 mm |
| Velikost destiček Ø d | 6 mm |
| Posuv f | 0,02 - 0,03 mm/ot, |
| Tloušťka destiček T | 3,65 mm |
| Klíňový úhel α | 70 stupeň |
| Rádus R | 0,2 mm |
| Maximální hloubka řezu a _{p max} | 0,15 - 0,5 mm |
| Povlak | TiCN |
| Typ | HB720 |
| Druh produktu | Mini vyměnitelná břitová destička |

Údaje o uživateli

| | Použití | V _c | Kód ISO |
|-------------------------------|-----------------|----------------|---------|
| Hliník, plasty | omezené použití | 80 m/min | N |
| Hliník (krátké třísky) | omezené použití | 80 m/min | N |
| Al > 10% Si | omezené použití | 60 m/min | N |
| Ocel < 500 N/mm ² | vhodný | 80 m/min | P |
| Ocel < 750 N/mm ² | vhodný | 80 m/min | P |
| Ocel < 900 N/mm | vhodný | 80 m/min | P |
| Ocel < 1100 N/mm ² | vhodný | 80 m/min | P |
| Ocel < 1400 N/mm | vhodný | 60 m/min | P |
| INOX < 900 N/mm ² | vhodný | 70 m/min | M |
| INOX > 900 N/mm ² | vhodný | 50 m/min | M |
| Ti > 850 N/mm ² | omezené použití | 30 m/min | S |
| GG(G) | vhodný | 60 m/min | K |
| CuZn | vhodný | 80 m/min | N |
| kontinuální | vhodný | | |
| nepravidelný | omezené použití | | |
| přerušovaný | omezené použití | | |
| mokrý max. | vhodný | | |