

Elektricky výškově nastavitelný kancelářský stůl, Šířka: 1600mm



Údaje o objednávce

Artikové číslo	974025 1600
GTIN	2050002086319
Třída artiklu	91Q

Popis

Provedení:

Kancelářský stůl s elektromotorickým nastavováním výšky pomocí obslužného prvku. Základní konstrukce z přišroubovaného ocelového rámu s práškově nanášeným lakem. Uchycení desky stolu přímým sešroubováním s rámem a dvěma asymetricky umístěnými profilovými nosníky. Kostra je v celé oblasti noh bez traverz, díky tomu možnost podjetí pojízdnými kontejnery do výšky 560 mm. Rychlost pojezdu přestavování výšky 38 mm /s (bez zatížení). S pamětovou funkcí se 4 pamětovými předvolbami. Hlučnost nižší než 50 dB. Lyžiny s přestavnými kluzáky pro výškové vyrovnání 10 mm. Včetně ochrany proti najetí měřením odporu. Melaminová deska stolu s dekorem, tloušťka 25 mm.

Norma:

DIN EN 527-1/-2/-3 pro základní konstrukci, DIN 60335-1 elektr. bezpečnost.

Lakování:

Dekor desky stolu k dostání **v 5 barvách**: Královský javor, přírodní dub, světle šedá, perleťově bílá, kovová šedá.

Podnož dodáváme ve **3 barvách**: čistě bílá, hliníková stříbrná, kovově šedá.

Upozornění:

Kovově šedá deska stolu se nedoporučuje kvůli silné odrazivosti světla.

Technický popis

Hloubka	800 mm
Výškový rozsah	650 - 1270 mm
Šířka	1600 mm

Technický list

Hmotnost	60 kg
Pracovní deska tloušťka	25 mm
Maximální nosná síla	70 kg
Provedení výškového nastavení	Elektrický
Tloušťka desky	25 mm
Volba barev	Dekor: Kovová šedá, světle šedá, perleťově bílá, královský javor, přírodní dub
Volba barev	Metall: Reinweiß, Alusilber, Metallgrau
Druh produktu	Kancelářský stůl