

Elektricky výškově nastavitelný kancelářský stůl, Šířka: 1800mm



Údaje o objednávce

Artikové číslo	974025 1800
GTIN	2050002086326
Třída artiklu	91Q

Popis

Provedení:

Kancelářský stůl s elektromotorickým nastavováním výšky pomocí obslužného prvku. Základní konstrukce z přišroubovaného ocelového rámu s práškově nanášeným lakem. Uchycení desky stolu přímým sešroubováním s rámem a dvěma asymetricky umístěnými profilovými nosníky. Kostra je v celé oblasti noh bez traverz, díky tomu možnost podjetí pojízdnými kontejnery do výšky 560 mm. Rychlost pojezdu přestavování výšky 38 mm /s (bez zatížení). S pamětovou funkcí se 4 pamětovými předvolbami. Hlučnost nižší než 50 dB. Lyžiny s přestavnými kluzáky pro výškové vyrovnání 10 mm. Včetně ochrany proti najetí měřením odporu. Melaminová deska stolu s dekorem, tloušťka 25 mm.

Norma:

DIN EN 527-1/-2/-3 pro základní konstrukci, DIN 60335-1 elektr. bezpečnost.

Lakování:

Dekor desky stolu k dostání **v 5 barvách**: Královský javor, přírodní dub, světle šedá, perleťově bílá, kovová šedá.

Podnož dodáváme ve **3 barvách**: čistě bílá, hliníková stříbrná, kovově šedá.

Upozornění:

Kovově šedá deska stolu se nedoporučuje kvůli silné odrazivosti světla.

Technický popis

Hloubka	800 mm
Hmotnost	75 kg
Výškový rozsah	650 - 1270 mm

Technický list

Šířka	1800 mm
Pracovní deska tloušťka	25 mm
Maximální nosná síla	70 kg
Provedení výškového nastavení	Elektrický
Tloušťka desky	25 mm
Volba barev	Dekor: Kovová šedá, světle šedá, perleťově bílá, královský javor, přírodní dub
Volba barev	Metall: Reinweiß, Alusilber, Metallgrau
Druh produktu	Kancelářský stůl