

**Garant****Destička s plným profilem 60° vnější pravá BF, HB8015, Stoupání: 1,5mm**

## Údaje o objednávkce

|                |               |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 270703 1,5    |
| GTIN           | 4069515041188 |
| Třída artiklu  | 21J           |

## Technický popis

|                                     |             |
|-------------------------------------|-------------|
| Vnitřní / vnější použití            | vnější      |
| Profil vyměnitelné břitové destičky | Plný profil |
| Způsob použití                      | pravý       |
| Stoupání závitu                     | 1,5 mm      |
| Řezný materiál                      | TK          |
| Řezný materiál                      | HB8015      |
| Toleranční třída                    | DIN 13 6g   |
| Druh závitu                         | MF          |
| Druh závitu                         | M           |
| Vrcholový úhel                      | 60 stupeň   |
| Tloušťka                            | 3,6 mm      |
| Velikost destičky L                 | 16 mm       |

Druh produktu

Vyměnitelná břitová destička  
pro soustružení závitů

## Údaje o uživateli

|                               | Použití         | $V_c$     | Kód ISO |
|-------------------------------|-----------------|-----------|---------|
| Hliník (krátké třísky)        | vhodný          | 250 m/min | N       |
| Al > 10% Si                   | vhodný          | 180 m/min | N       |
| Ocel < 500 N/mm <sup>2</sup>  | vhodný          | 150 m/min | P       |
| Ocel < 750 N/mm <sup>2</sup>  | vhodný          | 150 m/min | P       |
| Ocel < 900 N/mm               | vhodný          | 130 m/min | P       |
| Ocel < 1100 N/mm <sup>2</sup> | vhodný          | 100 m/min | P       |
| Ocel < 1400 N/mm              | vhodný          | 90 m/min  | P       |
| Ocel < 55 HRC                 | omezené použití | 40 m/min  | H       |
| INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>  | omezené použití | 100 m/min | M       |
| INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>  | omezené použití | 100 m/min | M       |
| Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>    | omezené použití | 50 m/min  | S       |
| GG(G)                         | vhodný          | 130 m/min | K       |
| CuZn                          | omezené použití | 150 m/min | N       |
| kontinuální                   | vhodný          |           |         |
| mokrý max.                    | vhodný          |           |         |
| suché                         | omezené použití |           |         |