

**Garant****Destička s plným profilem 60° vnější pravá BF, HB8015, Stoupání: 2mm**

### Údaje o objednávce

|                |               |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 270703 2      |
| GTIN           | 4069515041201 |
| Třída artiklu  | 21J           |

### Technický popis

|                                     |             |
|-------------------------------------|-------------|
| Způsob použití                      | pravý       |
| Stoupání závitu                     | 2 mm        |
| Profil vyměnitelné břitové destičky | Plný profil |
| Řezný materiál                      | TK          |
| Vnitřní / vnější použití            | vnější      |
| Řezný materiál                      | HB8015      |
| Toleranční třída                    | DIN 13 6g   |
| Druh závitu                         | MF          |
| Druh závitu                         | M           |
| Vrcholový úhel                      | 60 stupeň   |
| Tloušťka                            | 3,6 mm      |
| Velikost destičky L                 | 16 mm       |

Druh produktu

Vyměnitelná břitová destička  
pro soustružení závitů**Údaje o uživateli**

|                               | <b>Použití</b>  | <b>V<sub>c</sub></b> | <b>Kód ISO</b> |
|-------------------------------|-----------------|----------------------|----------------|
| Hliník (krátké třísky)        | vhodný          | 250 m/min            | N              |
| Al > 10% Si                   | vhodný          | 180 m/min            | N              |
| Ocel < 500 N/mm <sup>2</sup>  | vhodný          | 150 m/min            | P              |
| Ocel < 750 N/mm <sup>2</sup>  | vhodný          | 150 m/min            | P              |
| Ocel < 900 N/mm               | vhodný          | 130 m/min            | P              |
| Ocel < 1100 N/mm <sup>2</sup> | vhodný          | 100 m/min            | P              |
| Ocel < 1400 N/mm              | vhodný          | 90 m/min             | P              |
| Ocel < 55 HRC                 | omezené použití | 40 m/min             | H              |
| INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>  | omezené použití | 100 m/min            | M              |
| INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>  | omezené použití | 100 m/min            | M              |
| Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>    | omezené použití | 50 m/min             | S              |
| GG(G)                         | vhodný          | 130 m/min            | K              |
| CuZn                          | omezené použití | 150 m/min            | N              |
| kontinuální                   | vhodný          |                      |                |
| mokrý max.                    | vhodný          |                      |                |
| suché                         | omezené použití |                      |                |