

Garant**Destička s plným profilem 60° vnitřní pravá BF, HB8015, Stoupání: 2mm**

Údaje o objednávkce

Artikové číslo	270757 2
GTIN	4069515041270
Třída artiklu	21J

Technický popis

Vnitřní / vnější použití	vnitřní
Profil vyměnitelné břitové destičky	Plný profil
Řezný materiál	TK
Stoupání závitu	2 mm
Způsob použití	pravý
Řezný materiál	HB8015
Toleranční třída	DIN 13 6H
Druh závitu	MF
Druh závitu	M
Vrcholový úhel	60 stupeň
Tloušťka	3,6 mm
Velikost destičky L	16 mm

Druh produktu

Vyměnitelná břitová destička
pro soustružení závitů

Údaje o uživateli

	Použití	V_c	Kód ISO
Hliník (krátké třísky)	vhodný	250 m/min	N
Al > 10% Si	vhodný	180 m/min	N
Ocel < 500 N/mm ²	vhodný	150 m/min	P
Ocel < 750 N/mm ²	vhodný	150 m/min	P
Ocel < 900 N/mm	vhodný	130 m/min	P
Ocel < 1100 N/mm ²	vhodný	100 m/min	P
Ocel < 1400 N/mm	vhodný	90 m/min	P
Ocel < 55 HRC	omezené použití	40 m/min	H
INOX < 900 N/mm ²	omezené použití	100 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	omezené použití	100 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	omezené použití	50 m/min	S
GG(G)	vhodný	130 m/min	K
CuZn	omezené použití	150 m/min	N
kontinuální	vhodný		
mokrý max.	vhodný		
suché	omezené použití		