

**Garant****Destička s plným profilem 55° vnější pravá BF, HB8015, Stoupání: 11mm**

### Údaje o objednávce

|                |               |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 270801 11     |
| GTIN           | 4069515041324 |
| Třída artiklu  | 21J           |

### Technický popis

|                     |                                                        |
|---------------------|--------------------------------------------------------|
| Počet chodů/palec   | 11                                                     |
| Řezný materiál      | HB8015                                                 |
| Druh závitu         | G                                                      |
| Druh závitu         | BSW                                                    |
| Druh závitu         | BSP                                                    |
| Vrcholový úhel      | 55 stupeň                                              |
| Tloušťka            | 3,6 mm                                                 |
| Velikost destičky L | 16 mm                                                  |
| Druh produktu       | Vyměnitelná břitová destička<br>pro soustružení závitů |

### Údaje o uživateli

|                               | <b>Použití</b>  | <b>V<sub>c</sub></b> | <b>Kód ISO</b> |
|-------------------------------|-----------------|----------------------|----------------|
| Hliník (krátké třísky)        | vhodný          | 250 m/min            | N              |
| Al > 10% Si                   | vhodný          | 180 m/min            | N              |
| Ocel < 500 N/mm <sup>2</sup>  | vhodný          | 150 m/min            | P              |
| Ocel < 750 N/mm <sup>2</sup>  | vhodný          | 150 m/min            | P              |
| Ocel < 900 N/mm               | vhodný          | 130 m/min            | P              |
| Ocel < 1100 N/mm <sup>2</sup> | vhodný          | 100 m/min            | P              |
| Ocel < 1400 N/mm              | vhodný          | 90 m/min             | P              |
| Ocel < 55 HRC                 | omezené použití | 40 m/min             | H              |
| INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>  | omezené použití | 100 m/min            | M              |
| INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>  | omezené použití | 100 m/min            | M              |
| Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>    | omezené použití | 50 m/min             | S              |
| GG(G)                         | vhodný          | 130 m/min            | K              |
| CuZn                          | omezené použití | 150 m/min            | N              |
| kontinuální                   | vhodný          |                      |                |
| mokrý max.                    | vhodný          |                      |                |
| suché                         | omezené použití |                      |                |