


**Garant****Mini břitová destička pro vnitřní vysoustružování bez utvářeče třísky pravý, HB720, Ø D<sub>min</sub>: 11 mm**

## Údaje o objednávce

Artikové číslo	270020 11
GTIN	4045197560117
Třída artiklu	21I

## Technický popis

Minimální Ø D <sub>min</sub>	11 mm
Tloušťka destiček T	4 mm
Maximální hloubka řezu t <sub>max</sub>	2,3 mm
Vzdálenost hrotu od kraje L <sub>3</sub>	6,7 mm
Velikost destiček Ø d	8 mm
Klínový úhel α	70 stupeň
Posuv f	0,02 - 0,03 mm/ot,
Rádus R	0,2 mm
Maximální hloubka řezu a <sub>p max</sub>	0,15 - 0,5 mm
Povlak	TiCN
Typ	HB720
Druh produktu	Mini vyměnitelná břitová destička

## Údaje o uživateli

	Použití	V <sub>c</sub>	Kód ISO
Hliník, plasty	omezené použití	80 m/min	N
Hliník (krátké třísky)	omezené použití	80 m/min	N
Al > 10% Si	omezené použití	60 m/min	N
Ocel < 500 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	80 m/min	P
Ocel < 750 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	80 m/min	P
Ocel < 900 N/mm	vhodný	80 m/min	P
Ocel < 1100 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	80 m/min	P
Ocel < 1400 N/mm	vhodný	60 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	70 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	50 m/min	M
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	omezené použití	30 m/min	S
GG(G)	vhodný	60 m/min	K
CuZn	vhodný	80 m/min	N
kontinuální	vhodný		
nepravidelný	omezené použití		
přerušovaný	omezené použití		
mokrý max.	vhodný		