


Garant**Mini vyměnitelná břitová destička pro závitování vnitřní pravý, HB720,
Stoupání: 1mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	270140 1
GTIN	4045197560520
Třída artiklu	21I

Technický popis

Minimální přísuv h_{\min}	0,58 mm
Čelní vzdálenost závitových hrotů Y	0,5 mm
Úhel stoupání	2 stupeň
Počet průchodů	4 - 8
Vzdálenost hrotu od kraje L_3	4,29 mm
Tloušťka destiček T	3,8 mm
Stoupání	1 mm
Velikost destiček $\varnothing d$	6 mm
Druh závitů	M/MF
Typ	HB720
Vrcholový úhel	60 stupeň

Norma	DIN 13
Druh produktu	Mini vyměnitelná břitová destička

Údaje o uživateli

	Použití	V _c	Kód ISO
Hliník, plasty	omezené použití	80 m/min	N
Hliník (krátké třísky)	omezené použití	80 m/min	N
Al > 10% Si	omezené použití	60 m/min	N
Ocel < 500 N/mm ²	vhodný	80 m/min	P
Ocel < 750 N/mm ²	vhodný	80 m/min	P
Ocel < 900 N/mm	vhodný	80 m/min	P
Ocel < 1100 N/mm ²	vhodný	80 m/min	P
Ocel < 1400 N/mm	vhodný	60 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	vhodný	70 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	vhodný	50 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	omezené použití	30 m/min	S
GG(G)	vhodný	60 m/min	K
CuZn	vhodný	80 m/min	N
kontinuální	vhodný		
nepravidelný	omezené použití		
přerušovaný	omezené použití		
mokrý max.	vhodný		