

Garant EASYFIX

GARANT easyFix Flex Power, Typ: 12V



Údaje o objednávce

Artikové číslo	957520 12V
GTIN	4069515041362
Třída artiklu	91F

Popis

Provedení:

Se systémem GARANT easyFix Flex Power se 18V akumulátory všech předních výrobců elektrického nářadí stávají individuálními powerbankami, takže můžete akumulátory používat pro nejrůznější účely: například k nabíjení elektrických spotřebičů (vel. USB) nebo k flexibilnímu a rychlému nastavení výšky dílenských stolů (vel. 12 V). S bezpečným zajištěním na systémech děrovaných stěn $\square 9 \times 9$ mm v rastru 37 mm, použitelné i pro mobilní aplikace. Flex Power Station je plně kompatibilní s akumulátorovým systémem CAS bez použití adaptéru. Pro akumulátory jiných výrobců elektrického nářadí je vyžadován Scangrip Connector č. 081237 (Milwaukee, Fein, Bosch), pro ostatní výrobce akumulátorů viz e-shop www.hoffmann-group.com a vyhledávaný výraz „Scangrip Connector“. Rozhraní systémů Scangrip Connect Systems zajišťuje automatickou ochranu proti hlubokému vybití a také ochranu proti přetížení a monitorování teploty. Vypínačem odpojte všechna připojená zařízení od zdroje napájení. Indikátor stavu akumulátoru s 5 LED (zobrazuje se úroveň nabití baterie 10, 25, 50, 75 a 100 %). Stavová kontrolka LED: informace o připojení aktivního spotřebiče. Připojení přes konektory s pájecími kontakty (maximální výstupní výkon 90 W), je součástí dodávky.

Tipy a rady pro použití: Při sériovém zapojení 2x Flex Power vel. 12V můžete použít 24 V / 7,5 A (180 W).

Funkce:

IP20: Je dána ochrana proti vniknutí cizích těles s $\varnothing < 12$ mm, avšak by mělo být zabráněno dotyku, není dána ochrana před vodou.

Vhodné pro:

Akumulátory výrobců AEG - AMPSHARE - BERNER - BOSCH - BOSCH GREEN - DEWALT - EINHELL - FEIN - FESTOOL - HAZET - HIKOKI - HILTI - INGERSOLL - MAKITA - METABO - MILWAUKEE - PANASONIC - RIDGID - RUPES - SNAP ON - WÜRTH.

následující konektory:

AEG/RIDGID US č. 03.6158C;

BERNER č. 03.6155C;

BOSCH/AMPSHAREN č. 03.6140C;

BOSCH GREEN č. 03.6141C;

DEWALT č. 03.6142C;

EINHELL č. 03.6143C;

FEIN č. 03.6144C;

FESTOOL č. 03.6153C;

FLEX č. 03.6145C;

HAZET č. 03.6146C;

HIKOKI č. 03.6147C;

HILTI (21,6 V) č. 03.6157C;

INGERSOLL č. 03.6152C;

MAKITA č. 03.6148C;

Milwaukee č. 03.6149;

PANASONIC č. 03.6157;

RIDGID č. 03.6154;

RUPES č. 03.6159;

SNAP-On č. 03.6151;

Würth č. 03.6150

Rozsah dodávky:

Včetně 2x základní deska GARANT easyFix č. 955820 vel. 2 pro montáž na děrované stěny.

Upozornění:

Nevhodné pro nabíjení akumulátorů. Akumulátory výrobce musí být nabity originálními nabíjecími jednotkami.

Technický popis

Maximální výstupní výkon	90 W
Výška	125 mm
Šířka	185 mm
Série	easyFix
Hloubka	65 mm
Hmotnost	0,34 kg
Ochranná třída IP	IP 20
Druh produktu	Nabíječka

Vhodné produkty

No Shop URL available for: 957520 12V
