


**Vyvrtávací tyč ocel, pravý, Ø stopky / velikost destičky: 20/11mm**

**Údaje o objednávce**

Artikové číslo	260930 20/11
GTIN	
Třída artiklu	25U

**Popis**
**Provedení:**

Aerodynamický kanálek na třísky pro zlepšené odvádění třísek, snížený sklon k vibracím, stabilní obrábění.

**Technický popis**

ISO kód držáku	A20R STLCR/L11
Ø minimálního předvrtání $D_{min}$	22 mm
Šroub pro vyměnitelné destičky	269022 4
Velikost destiček	11 mm
Vhodná vyměnitelná břitová destička	TC.. 1102..
Středové přesazení $L_3$	11,2 mm
Celková délka L	200 mm
Upínací výška $L_2$	19 mm
Úhel nastavení $\kappa$	95 stupeň
Ø stopky $D_s$	20 mm
Způsob použití	pravý
Hloubka vnitřního soustružení do	5xD
Norma	DIN 8024
Vnitřní chlazení	ano
Použití	podélné soustružení, vnitřní

Druh produktu

vyvrtávací tyč

## Příslušenství

Momentový šroubovák se stupnicí, upínání vyměnitelné  
čepole Maximální utahovací moment 500 cNm

659906 500

PrecisionBit pro šrouby Torx®, 1/4 palce E 6,3 Profil Torx®  
TX8

674248 TX8

Upínací šroub Typ 4

269022 4