

Garant**mini vyvrtávací tyč ocel, pravý, Délka vyložení L1 / velikost destičky d:
12/6mm**

Údaje o objednávce

Artikové číslo	270002 12/6
GTIN	4045197558688
Třída artiklu	21V

Popis

Provedení:

- Z čelní strany přišroubovaná břitová destička karbidová, tvarové přenášení síly díky čelnímu ozubení.
- Jednoduchá výměna břitových destiček.

Technický popis

Šroub pro vyměnitelné destičky	279815 10
Velikost destiček	06 mm
Délka hlavy L ₁	12 mm
Celková délka L	80 mm
Upínací výška L ₂	15,6 mm
Ø stopky D _s	16 mm
Způsob použití	pravý
Vnitřní chlazení	ano
Druh produktu	vyvrtávací tyč

Příslušenství

Upínací šroub Typ 10	279815 10
PrecisionBit pro šrouby Torx®, 1/4 palce E 6,3 Profil Torx® TX8	674248 TX8
Momentový šroubovák se stupnicí, upínání vyměnitelné čepele Maximální utahovací moment 500 cNm	659957 500