

**Garant****Mini vyvrtávací tyč, ocel, pravý, Délka vyložení L1 / velikost destičky d:  
12/8mm**

## Údaje o objednávce

Artikové číslo	270002 12/8
GTIN	4045197558695
Třída artiklu	21V

## Popis

### Provedení:

- Z čelní strany přišroubovaná břitová destička karbidová, tvarové přenášení síly díky čelnímu ozubení.
- Jednoduchá výměna břitových destiček.

## Technický popis

Délka hlavy L <sub>1</sub>	12 mm
Šroub pro vyměnitelné destičky	279815 11
Velikost destiček	08 mm
Celková délka L	80 mm
Upínací výška L <sub>2</sub>	15,6 mm
Řada	Mini
Ø stopky D <sub>s</sub>	16 mm
Způsob použití	pravý
Vnitřní chlazení	ano
Druh produktu	vyvrtávací tyč

**Příslušenství**

Upínací šroub Typ 11	279815 11
Momentový šroubovák se stupnicí, upínání vyměnitelné čepule Maximální utahovací moment 500 cNm	659957 500
PrecisionBit pro šrouby Torx®, 1/4 palce E 6,3 Profil Torx® TX10	674248 TX10