


**Garant****Mini břitová destička pro řezání závitů, vnitřní pravý, HB720, Stoupání:  
1,75mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	270140 1,75
GTIN	4045197560551
Třída artiklu	21I

**Technický popis**

Počet průchodů	7 - 12
Velikost destiček $\varnothing d$	6 mm
Vzdálenost hrotu od kraje $L_3$	4,8 mm
Minimální přísuv $h_{min}$	1,01 mm
Úhel stoupání	3 stupeň
Stoupání	1,75 mm
Tloušťka destiček T	3,8 mm
Čelní vzdálenost závitových hrotů Y	0,9 mm
Druh závitu	M/MF
Řada	Mini
Typ	HB720

Vrcholový úhel	60 stupeň
Norma	DIN 13
Druh produktu	Mini vyměnitelná břitová destička

## Údaje o uživateli

	Použití	V <sub>c</sub>	Kód ISO
Hliník, plasty	omezené použití	80 m/min	N
Hliník (krátké třísky)	omezené použití	80 m/min	N
Al > 10% Si	omezené použití	60 m/min	N
Ocel < 500 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	80 m/min	P
Ocel < 750 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	80 m/min	P
Ocel < 900 N/mm	vhodný	80 m/min	P
Ocel < 1100 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	80 m/min	P
Ocel < 1400 N/mm	vhodný	60 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	70 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	50 m/min	M
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	omezené použití	30 m/min	S
GG(G)	vhodný	60 m/min	K
CuZn	vhodný	80 m/min	N
kontinuální	vhodný		
nepravidelný	omezené použití		
přerušovaný	omezené použití		
mokrý max.	vhodný		