

HOLEX**Soustružnický nůž pravý podobný DIN 4972 (ISO 2), P20/K25, Stopka 4hran: 12mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	296125 12
GTIN	4045197518415
Třída artiklu	22E

Popis**Provedení:**

Osazen diamantem broušenými tvrdokovovými řeznými destičkami.

Použití:

P20/K25 pro obrábění oceli a litiny.

M20 pro obrábění nerezových ocelí.

Pozor:

U hrubovacích a přerušovaných řezů musí být břit sražen bór-karbidovou ruční lapovačkou (č. 558812).

Technický popis

Stopka 4hran	12 mm
Celková délka	100 mm
Řezný materiál	P20/K25
Druh produktu	Soustružnické nože