


Garant

Mini břitová destička pro zapichování, vnitřní, DIN 472 pravý, HB720, Ø D_{min} / šířka drážky m (H13): 11/0,9mm

**Údaje o objednávce**

Artikové číslo	270110 11/0,9
GTIN	4045197560384
Třída artiklu	21I

Technický popis

Minimální Ø D _{min}	11 mm
Šířka zápichu w	0,93 mm
Vzdálenost hrotu od kraje L ₃	6,7 mm
Tloušťka destiček T	4 mm
Posuv f	0,02 - 0,03 mm/ot,
Velikost destiček Ø d	8 mm
Maximální hloubka řezu t _{max}	1,5 mm
Šířka drážky m (H13)	0,9 mm
Řada	Mini
Typ	HB720
Drážky dle normy	DIN 472

Druh produktu

Mini vyměnitelná břitová destička

Údaje o uživateli

	Použití	V_c	Kód ISO
Hliník, plasty	omezené použití	80 m/min	N
Hliník (krátké třísky)	omezené použití	80 m/min	N
Al > 10% Si	omezené použití	60 m/min	N
Ocel < 500 N/mm ²	vhodný	80 m/min	P
Ocel < 750 N/mm ²	vhodný	80 m/min	P
Ocel < 900 N/mm	vhodný	80 m/min	P
Ocel < 1100 N/mm ²	vhodný	80 m/min	P
Ocel < 1400 N/mm	vhodný	60 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	vhodný	70 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	vhodný	50 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	omezené použití	30 m/min	S
GG(G)	vhodný	60 m/min	K
CuZn	vhodný	80 m/min	N
kontinuální	vhodný		
nepravidelný	omezené použití		
přerušovaný	omezené použití		
mokrý max.	vhodný		