

**Vyvrátací tyč ocel, levý, Ø stopky / velikost destičky: 16/11 mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	260931 16/11
GTIN	4960664541829
Třída artiklu	25U

**Popis****Provedení:**

Aerodynamický kanálek na třísky pro zlepšené odvádění třísek, snížený sklon k vibracím, stabilní obrábění.

Vnitřní chlazení: ano

Ø stopky  $D_s$ : 16 mm

ISO kód držáku: A16Q STLCR/L11

Úhel nastavení  $\kappa$ : 95 stupeň

Vhodná vyměnitelná břitová destička: TC.. 1102..

Ø minimálního předvrtání  $D_{min}$ : 18 mm

Středové přesazení  $L_3$ : 9,2 mm

**Technický popis**

Středové přesazení $L_3$	9,2 mm
ISO kód držáku	A16Q STLCR/L11
Šroub pro vyměnitelné destičky	269022 4
Ø minimálního předvrtání $D_{min}$	18 mm
Velikost destiček	11 mm
Vhodná vyměnitelná břitová destička	TC.. 1102..
Celková délka L	180 mm
Upínací výška $L_2$	15 mm
Úhel nastavení $\kappa$	95 stupeň
Ø stopky $D_s$	16 mm

Způsob použití	levý
Hloubka vnitřního soustružení do	5×D
Norma	DIN 8024
Vnitřní chlazení	ano
Druh produktu	vyvrtávací tyč

### Příslušenství

PrecisionBit pro šrouby Torx®, stopka E 6,3 Profil Torx® TX8	674248 TX8
Momentový šroubovák se stupnicí, upínání vyměnitelné čepele Maximální utahovací moment 500 cNm	659906 500
Upínací šroub Typ 4	269022 4