

HOLEX**Soustružnický nůž neutrální podobný DIN 4975 (ISO 10), P20/K25, Výška stopky: 16mm****Údaje o objednávce**

| | |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 296525 16 |
| GTIN | 4045197519450 |
| Třída artiklu | 22E |

Popis**Provedení:**

Tvrdokov ocelové stopky s pevností 700 - 800 N/mm² a frézovanou, rovnou příložnou plochou. Osazen diamantem broušenými tvrdokovovými řeznými destičkami. Volná fazetka destičky je vždy jemně broušena. Všechny soustružnické nože se dodávají s ostrými břity. Odolnost řezného klínu zvyšuje sražení břitu ručním bór-karbidovým brouskem. Velikost sražení břitu závisí na provozních podmínkách. Pro hrubování a přerušované řezy musí být břit bezpodmínečně sražen. Osazen diamantem broušenými tvrdokovovými řeznými destičkami.

Použití:

P20/K25 pro obrábění oceli a litiny.
M20 pro obrábění nerezových ocelí.

Pozor:

U hrubovacích a přerušovaných řezů musí být břit sražen bór-karbidovou ruční lapovačkou (č. 558812).

Technický popis

| | |
|----------------|--------------------|
| Výška stopky h | 16 mm |
| Celková délka | 110 mm |
| Šířka stopky b | 10 mm |
| Řezný materiál | P20/K25 |
| Druh produktu | Soustružnické nože |

