

Garant**Vyvrtávací tyč ocel, pravý, Ø stopky / velikost destičky: 10/11 mm**

Údaje o objednávce

Artikové číslo	260934 10/11
GTIN	4045197653529
Třída artiklu	21T

Technický popis

Středové přesazení L ₃	7 mm
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky	269028 7
Ø minimálního předvrtání D _{min}	13 mm
Vhodná vyměnitelná břitová destička	TC.. 1102..
Délka hlavy L ₁	22,8 mm
ISO kód držáku	A10K STFCCR/L11
Velikost destiček	11 mm
Celková délka L	125 mm
Upínací výška L ₂	9 mm
Úhel nastavení κ	90 stupeň
Ø stopky D _s	10 mm
Norma	Výrobní norma
Způsob použití	pravý
Hloubka vnitřního soustružení do	3xD
Vnitřní chlazení	ano
Použití	podélné soustružení, vnitřní
Druh produktu	vyvrtávací tyč

Příslušenství

Sada šroubů pro vyměnitelné destičky Typ 7

269028 7

PrecisionBit pro šrouby Torx®, 1/4 palce E 6,3 Profil Torx® TX8

674248 TX8

Momentový šroubovák se stupnicí, upínání vyměnitelné čepele Maximální utahovací moment 500 cNm

659957 500