

Garant**Vyvrtávací tyč ocel, levý, Ø stopky / velikost destičky: 20/16mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	260935 20/16
GTIN	4045197653611
Třída artiklu	21T

Technický popis

Ø minimálního předvrtání D_{min}	25 mm
Vhodná vyměnitelná břitová destička	TC.. 16T3..
Středové přesazení L_3	13 mm
Délka hlavy L_1	36,6 mm
ISO kód držáku	A20R STFCCR/L16
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky	269028 8
Velikost destiček	16 mm
Celková délka L	200 mm
Upínací výška L_2	18 mm
Úhel nastavení κ	90 stupeň
Ø stopky D_s	20 mm
Norma	Výrobní norma
Způsob použití	levý
Hloubka vnitřního soustružení do	3xD
Vnitřní chlazení	ano
Použití	podélné soustružení, vnitřní
Druh produktu	vyvrtávací tyč

Příslušenství

Sada šroubů pro vyměnitelné destičky Typ 8

269028 8

PrecisionBit pro šrouby Torx®, 1/4 palce E 6,3 Profil Torx® TX15

674248 TX15

Momentový šroubovák se stupnicí, upínání vyměnitelné čepele Maximální utahovací moment 500 cNm

659957 500