

HOLEX**Soustružnický nůž zapichovací vnitřní pravý podobný DIN 4963, HSS E,
Stopka Ø: 10mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	297120 10
GTIN	4045197190642
Třída artiklu	22E

Popis**Provedení:**

Všechny rozměry **svařované**.

Použití:

Univerzálně použitelné, střední řezné rychlosti.

HSS/E – Na všech soustruzích při kusové a sériové výrobě. Tyto soustružnické nože mají vysoký řezný výkon a jsou odolné proti zlomení i při velkých přísuvech, v přerušeném řezu a v materiálech vysoké pevnosti v tahu.

Technický popis

Maximální hloubka zápichu t_{max}	6 mm
Pro otvory od Ø	20 mm
Šířka břitu	3 mm
Ø stopky	10 mm
Celková délka	160 mm
Řezný materiál	HSS E
Druh produktu	Soustružnické nože