

LOCTITE**Plošný těsnicí prostředek, 50 ml, ID výrobce: 5970**

Údaje o objednávce

Artikové číslo	083331 5970
GTIN	4058093009062
Třída artiklu	04L

Popis

Provedení:

Těsnicí prostředky nahrazují konopí, těsnicí pásy a pasty, jsou odolné proti plynům, kapalinám, vzduchu, vodě, olejům, uhlovodíkům a mnoha chemickým produktům. **Dokonalý kontakt s povrchem** zaručuje **100% těsnost**. Při montáži je před vytvrdnutím kdykoli možné povolit nebo upravit polohu pomocí běžných nástrojů. Zbytky těsnicího prostředku neucpávají filtry ani ventily.

Použití:

Silikon. Jako náhrada korkových a papírových těsnění, odolné vůči vibracím.

Upozornění:

Povrchy před nanesením těsnicího prostředku očistěte univerzálním čističem č. 083391 a č. 083392.

Technický popis

Funkční pevnost dle	12 h
Označení výrobce	LOCTITE 5970
Chemický základ	Silikon Alkoxy

Trvanlivost od data výroby	12 měsíc
Vhodné pro materiál	Kov
Vhodné pro materiál	plast
Skladovací teplota	8 - 21 °C
Rozsah teplot pro použití	-55 - 200 °C
Bod vzplanutí	100 °C
Vlastnost	odolný proti vibracím
Vlastnost	odolná proti oleji
Tvar	pastózní
Minimální moment uvolnění	7 Nm
Plnicí množství	50 ml
Vhodné pro oblast použití	Přírubové spojení
Barva	černá
Maximální rozměr štěrbin	0,25 mm
Třída pevnosti	Nízká pevnost
Hustota	1,4 g/cm ³
Atribut názvu produktu	50 ml
Druh produktu	Těsnící prostředky