

**Garant****Vyvrtávací tyč ocel, pravý, Ø stopky / velikost destičky: 12/11 mm**

## Údaje o objednávce

Artikové číslo	260934 12/11
GTIN	4045197653536
Třída artiklu	21T

## Technický popis

Ø minimálního předvrtání $D_{min}$	16 mm
Délka hlavy $L_1$	26,5 mm
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky	269028 7
Velikost destiček	11 mm
Středové přesazení $L_3$	9 mm
ISO kód držáku	A12L STFCL/L11
Vhodná vyměnitelná břitová destička	TC.. 1102..
Celková délka $L$	140 mm
Upínací výška $L_2$	11 mm
Úhel nastavení $\kappa$	90 stupeň
Ø stopky $D_s$	12 mm
Norma	Výrobní norma
Způsob použití	pravý
Hloubka vnitřního soustružení do	3xD
Vnitřní chlazení	ano
Použití	podélné soustružení, vnitřní
Druh produktu	vyvrtávací tyč

---

## Příslušenství

Sada šroubů pro vyměnitelné destičky Typ 7

269028 7

PrecisionBit pro šrouby Torx®, 1/4 palce E 6,3 Profil Torx® TX8

674248 TX8

Momentový šroubovák se stupnicí, upínání vyměnitelné čepele Maximální utahovací moment 500 cNm

659957 500