

**Garant****Vyvrtávací tyč ocel, levý, Ø stopky / velikost destičky: 25/16mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	260935 25/16
GTIN	4045197653628
Třída artiklu	21T

**Technický popis**

Vhodná vyměnitelná břitová destička	TC.. 16T3..
Délka hlavy $L_1$	41 mm
ISO kód držáku	A25R STF/CR/L16
Ø minimálního předvrtání $D_{min}$	32 mm
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky	269028 8
Velikost destiček	16 mm
Středové přesazení $L_3$	17 mm
Celková délka L	200 mm
Upínací výška $L_2$	23 mm
Úhel nastavení $\kappa$	90 stupeň
Ø stopky $D_s$	25 mm
Norma	Výrobní norma
Způsob použití	levý
Hloubka vnitřního soustružení do	3xD
Vnitřní chlazení	ano
Použití	podélné soustružení, vnitřní
Druh produktu	vyvrtávací tyč

---

## Příslušenství

Sada šroubů pro vyměnitelné destičky Typ 8

269028 8

PrecisionBit pro šrouby Torx®, 1/4 palce E 6,3 Profil Torx® TX15

674248 TX15

Momentový šroubovák se stupnicí, upínání vyměnitelné čepele Maximální utahovací moment 500 cNm

659957 500