



## Momentový šroubovák, pevně nastavený, bez stupnice, Nastavený utahovací moment: 2,0Nm



### Údaje o objednávce

Artikové číslo	659890 2,0
GTIN	4069515041775
Třída artiklu	62E

### Popis

#### Provedení:

Momentový šroubovák s ergonomickou 2K rukojetí a **pevně nastaveným utahovacím momentem**. Při dosažení nastaveného utahovacího momentu šroubovák slyšitelně a hmatatelně vypne. Vhodné pro utahování doprava. **Další utahování šroubu není možné.**

#### Výhoda:

Momentové šroubováky lze použít se všemi běžnými bity C 6,3 a E 6,3 (podobné č. 675155, 675390).

#### Použití:

Pro kontrolované šroubování s předepsaným utahovacím momentem. Ideální pro montáž vyměnitelných břitových destiček.

#### Norma:

Ověřeno podle **DIN EN ISO 6789**.

#### Přesnost:

± 10 % uvedené hodnoty.

#### Upozornění:

Všechny výměnné čepele Wiha (č. 659940 – 659946) můžete používat i v momentovém šroubováku HOLEX č. 659945.

Garantovaná přesnost měření točivého momentu vychází z rozsahu momentu kalibrovaného dle DIN EN ISO 6789.

Nastavenou hodnotu utahovacího momentu **nelze** změnit.

### Technický popis

Signalizace spuštění	akustický
Signalizace spuštění	haptický

Typ připojení	Upínání bitů 1/4 palcové
Feedback	akustický signál
Feedback	s vypínáním
Nastavení hodnoty vypínání	přednastavený
Měřicí technika	mechanické
Bitový upínač	D 6,3
Bitový upínač	F 6,3
Měření	Krouticí moment
Ukazatel	analogová
Norma	DIN EN ISO 6789
Nastavený utahovací moment	2 Nm
Data lze protokolovat	ne
Celková délka L	168 mm
Princip vypínání	mechanická kluzná spojka
Nastavený utahovací moment	200 cNm
Možnost přenastavení hodnoty vypínání	nelze nastavit
Přesnost měření utahovacího momentu	±10 %
Kalibrování	O1
Nastavení utažení	Utahování doprava
Pevně nastavený utahovací moment	ano
Druh produktu	Momentový šroubovák

### Vhodné produkty

No Shop URL available for: 659890 2,0