



Momentový šroubovák, pevně nastavený, bez stupnice, Nastavený utahovací moment: 0,9Nm



Údaje o objednávce

Artikové číslo	659890 0,9
GTIN	4069515041744
Třída artiklu	62E

Popis

Provedení:

Momentový šroubovák s ergonomickou 2K rukojetí a **pevně nastaveným utahovacím momentem**. Při dosažení nastaveného utahovacího momentu šroubovák slyšitelně a hmatatelně vypne. Vhodné pro utahování doprava. **Další utahování šroubu není možné.**

Výhoda:

Momentové šroubováky lze použít se všemi běžnými bity C 6,3 a E 6,3 (podobné č. 675155, 675390).

Použití:

Pro kontrolované šroubování s předepsaným utahovacím momentem. Ideální pro montáž vyměnitelných břitových destiček.

Norma:

Ověřeno podle **DIN EN ISO 6789**.

Přesnost:

± 10 % uvedené hodnoty.

Upozornění:

Všechny výměnné čepele Wiha (č. 659940 – 659946) můžete používat i v momentovém šroubováku HOLEX č. 659945.

Garantovaná přesnost měření točivého momentu vychází z rozsahu momentu kalibrovaného dle DIN EN ISO 6789.

Nastavenou hodnotu utahovacího momentu **nelze** změnit.

Technický popis

Data lze protokolovat	ne
Nastavení hodnoty vypínání	přednastavený

Technický list

Celková délka L	168 mm
Bitový upínač	D 6,3
Bitový upínač	F 6,3
Možnost přenastavení hodnoty vypínání	nelze nastavit
Měřicí technika	mechanické
Ukazatel	analogová
Měření	Krouticí moment
Norma	DIN EN ISO 6789
Kalibrování	O1
Signalizace spuštění	akustický
Signalizace spuštění	haptický
Princip vypínání	mechanická kluzná spojka
Nastavení utažení	Utahování doprava
Nastavený utahovací moment	0,9 Nm
Nastavený utahovací moment	90 cNm
Typ připojení	Upínání bitů 1/4 palcové
Přesnost měření utahovacího momentu	±10 %
Feedback	akustický signál
Feedback	s vypínáním
Pevně nastavený utahovací moment	ano
Druh produktu	Momentový šroubovák

Vhodné produkty

No Shop URL available for: 659890 0,9