



Momentový šroubovák, pevně nastavený, bez stupnice, Nastavený utahovací moment: 0,6Nm



Údaje o objednávce

Artikové číslo	659890 0,6
GTIN	4069515041737
Třída artiklu	62E

Popis

Provedení:

Momentový šroubovák s ergonomickou 2K rukojetí a **pevně nastaveným utahovacím momentem**. Při dosažení nastaveného utahovacího momentu šroubovák slyšitelně a hmatatelně vypne. Vhodné pro utahování doprava. **Další utahování šroubu není možné.**

Výhoda:

Momentové šroubováky lze použít se všemi běžnými bity C 6,3 a E 6,3 (podobné č. 675155, 675390).

Použití:

Pro kontrolované šroubování s předepsaným utahovacím momentem. Ideální pro montáž vyměnitelných břitových destiček.

Norma:

Ověřeno podle **DIN EN ISO 6789**.

Přesnost:

± 10 % uvedené hodnoty.

Upozornění:

Všechny výměnné čepele Wiha (č. 659940 – 659946) můžete používat i v momentovém šroubováku HOLEX č. 659945.

Garantovaná přesnost měření točivého momentu vychází z rozsahu momentu kalibrovaného dle DIN EN ISO 6789.

Nastavenou hodnotu utahovacího momentu **nelze** změnit.

Technický popis

Typ připojení	Upínání bitů 1/4 palcové
Bitový upínač	D 6,3

Technický list

Bitový upínač	F 6,3
Nastavení utažení	Utahování doprava
Data lze protokolovat	ne
Kalibrování	O1
Princip vypínání	mechanická kluzná spojka
Nastavený utahovací moment	0,6 Nm
Nastavení hodnoty vypínání	přednastavený
Nastavený utahovací moment	60 cNm
Celková délka L	168 mm
Přesnost měření utahovacího momentu	±10 %
Norma	DIN EN ISO 6789
Ukazatel	analogová
Feedback	akustický signál
Feedback	s vypínáním
Měření	Krouticí moment
Signalizace spuštění	akustický
Signalizace spuštění	haptický
Možnost přenastavení hodnoty vypínání	nelze nastavit
Měřicí technika	mechanické
Pevně nastavený utahovací moment	ano
Druh produktu	Momentový šroubovák

Vhodné produkty

No Shop URL available for: 659890 0,6