



Momentový šroubovák, pevně nastavený, bez stupnice, Nastavený utahovací moment: 3,8Nm



Údaje o objednávce

Artikové číslo	659890 3,8
GTIN	4069515041812
Třída artiklu	62E

Popis

Provedení:

Momentový šroubovák s ergonomickou 2K rukojetí a **pevně nastaveným utahovacím momentem**. Při dosažení nastaveného utahovacího momentu šroubovák slyšitelně a hmatatelně vypne. Vhodné pro utahování doprava. **Další utahování šroubu není možné.**

Výhoda:

Momentové šroubováky lze použít se všemi běžnými bity C 6,3 a E 6,3 (podobné č. 675155, 675390).

Použití:

Pro kontrolované šroubování s předepsaným utahovacím momentem. Ideální pro montáž vyměnitelných břitových destiček.

Norma:

Ověřeno podle **DIN EN ISO 6789**.

Přesnost:

± 10 % uvedené hodnoty.

Upozornění:

Všechny výměnné čepele Wiha (č. 659940 – 659946) můžete používat i v momentovém šroubováku HOLEX č. 659945.

Garantovaná přesnost měření točivého momentu vychází z rozsahu momentu kalibrovaného dle DIN EN ISO 6789.

Nastavenou hodnotu utahovacího momentu **nelze** změnit.

Technický popis

Nastavení utažení	Utahování doprava
Norma	DIN EN ISO 6789

Technický list

Kalibrování	O1
Data lze protokolovat	ne
Nastavení hodnoty vypínání	přednastavený
Měřicí technika	mechanické
Možnost přenastavení hodnoty vypínání	nelze nastavit
Feedback	akustický signál
Feedback	s vypínáním
Typ připojení	Upínání bitů 1/4 palcové
Nastavený utahovací moment	380 cNm
Přesnost měření utahovacího momentu	±10 %
Signalizace spuštění	akustický
Signalizace spuštění	haptický
Měření	Krouticí moment
Bitový upínač	D 6,3
Bitový upínač	F 6,3
Celková délka L	168 mm
Princip vypínání	mechanická kluzná spojka
Nastavený utahovací moment	3,8 Nm
Ukazatel	analogová
Pevně nastavený utahovací moment	ano
Druh produktu	Momentový šroubovák

Vhodné produkty

No Shop URL available for: 659890 3,8