



Momentový šroubovák, pevně nastavený, bez stupnice, Nastavený utahovací moment: 5,0Nm



Údaje o objednávce

Artikové číslo	659890 5,0
GTIN	4069515041829
Třída artiklu	62E

Popis

Provedení:

Momentový šroubovák s ergonomickou 2K rukojetí a **pevně nastaveným utahovacím momentem**. Při dosažení nastaveného utahovacího momentu šroubovák slyšitelně a hmatatelně vypne. Vhodné pro utahování doprava. **Další utahování šroubu není možné.**

Výhoda:

Momentové šroubováky lze použít se všemi běžnými bity C 6,3 a E 6,3 (podobné č. 675155, 675390).

Použití:

Pro kontrolované šroubování s předepsaným utahovacím momentem. Ideální pro montáž vyměnitelných břitových destiček.

Norma:

Ověřeno podle **DIN EN ISO 6789**.

Přesnost:

± 10 % uvedené hodnoty.

Upozornění:

Všechny výměnné čepele Wiha (č. 659940 – 659946) můžete používat i v momentovém šroubováku HOLEX č. 659945.

Garantovaná přesnost měření točivého momentu vychází z rozsahu momentu kalibrovaného dle DIN EN ISO 6789.

Nastavenou hodnotu utahovacího momentu **nelze** změnit.

Technický popis

Feedback	akustický signál
Feedback	s vypínáním

Technický list

Ukazatel	analogová
Přesnost měření utahovacího momentu	±10 %
Typ připojení	Upínání bitů 1/4 palcové
Nastavený utahovací moment	500 cNm
Nastavení hodnoty vypínání	přednastavený
Princip vypínání	mechanická kluzná spojka
Možnost přenastavení hodnoty vypínání	nelze nastavit
Měření	Krouticí moment
Měřicí technika	mechanické
Celková délka L	168 mm
Norma	DIN EN ISO 6789
Kalibrování	O1
Nastavený utahovací moment	5 Nm
Data lze protokolovat	ne
Signalizace spuštění	akustický
Signalizace spuštění	haptický
Nastavení utažení	Utahování doprava
Bitový upínač	D 6,3
Bitový upínač	F 6,3
Pevně nastavený utahovací moment	ano
Druh produktu	Momentový šroubovák

Vhodné produkty

No Shop URL available for: 659890 5,0