

**Garant****Vyvrtávací tyč ocel, pravý, Ø stopky / velikost destičky: 16/11 mm**

## Údaje o objednávce

Artikové číslo	260934 16/11
GTIN	4045197653543
Třída artiklu	21T

## Technický popis

Středové přesazení L <sub>3</sub>	11 mm
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky	269028 7
Ø minimálního předvrtání D <sub>min</sub>	20 mm
Vhodná vyměnitelná břitová destička	TC.. 1102..
Délka hlavy L <sub>1</sub>	26,7 mm
Velikost destiček	11 mm
ISO kód držáku	A16Q STFPCR/L11
Celková délka L	180 mm
Upínací výška L <sub>2</sub>	15 mm
Úhel nastavení κ	90 stupeň
Ø stopky D <sub>s</sub>	16 mm
Norma	Výrobní norma
Způsob použití	pravý
Hloubka vnitřního soustružení do	3×D
Vnitřní chlazení	ano
Použití	podélné soustružení, vnitřní
Druh produktu	vyvrtávací tyč

---

## Příslušenství

PrecisionBit pro šrouby Torx®, 1/4 palce E 6,3 Profil Torx®  
TX8

674248 TX8

Sada šroubů pro vyměnitelné destičky Typ 7

269028 7

Momentový šroubovák se stupnicí, upínání vyměnitelné  
čepule Maximální utahovací moment 500 cNm

659957 500