

Garant**Vyvrtávací tyč ocel, levý, Ø stopky / velikost destičky: 32/16mm**

Údaje o objednávce

Artikové číslo	260935 32/16
GTIN	4045197656070
Třída artiklu	21T

Technický popis

Ø minimálního předvrtání D_{min}	40 mm
Velikost destiček	16 mm
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky	269028 2
Délka hlavy L_1	34,6 mm
Vhodná vyměnitelná břitová destička	TC.. 16T3..
Šroub podložky	269013 2
Středové přesazení L_3	22 mm
Podložka	269005 7
ISO kód držáku	A32S STFCL/L16
Celková délka L	250 mm
Upínací výška L_2	30 mm
Úhel nastavení κ	90 stupeň
Ø stopky D_s	32 mm
Norma	Výrobní norma
Způsob použití	levý
Hloubka vnitřního soustružení do	3xD
Vnitřní chlazení	ano

Použití	podélné soustružení, vnitřní
Druh produktu	vyvrtávací tyč

Příslušenství

Šroub pro podložku Typ 2	269013 2
PrecisionBit pro šrouby Torx®, 1/4 palce E 6,3 Profil Torx® TX15	674248 TX15
Sada šroubů pro vyměnitelné destičky Typ 8	269028 8
Podložka Typ 7	269005 7
Momentový šroubovák se stupnicí, upínání vyměnitelné čepele Maximální utahovací moment 500 cNm	659957 500