



Upínací trn typ ADB s čelními chladícími tryskami, BT 50 krátký, Ø upnutí D1: 8 mm



Údaje o objednávce

Artikové číslo	302665 8
GTIN	4250122611226
Třída artiklu	36E

Popis

Provedení:

Chladicí kanál uzavíratelný pomocí O-kroužku.

Všechny nefunkční plochy jsou černěné.

Použití:

K upínání nástrojů s boční unášecí plochou dle DIN 1835 B a DIN 6535 HB.

Zvláštní příslušenství:

Tažné čepy (TČ) č. 308760 – 308806, upínací klíče pro TČ č. 308820 – 308835.

Délka vyložení rozměr A: 63 mm

Vnější Ø D: 28 mm

Náhradní upínací šroub č. 309900: 8

Technický popis

Náhradní upínací šroub č. 309900	8
upnutí Ø D ₁	8 mm
Délka vyložení rozměr A	63 mm
Vnější Ø D	28 mm
Upnutí	BT 50 krátký
Norma	DIN 6359
Norma pro upínání	ISO 7388-2

Norma pro upínání	JIS B6339
Tvar	ADB
Kvalita vyvážení G při otáčkách	G 6,3 při 15000 min ⁻¹
Obvodová házivost	≤ 3 μm
Strategie obrábění	HPC
Druh produktu	Upínací trn

Příslušenství

Tažný čep 90° utěsněný Vhodné pro strmé kužely 50	308790 50
Tažný čep 60° utěsněný Vhodné pro strmé kužely 50	308780 50
Tažný čep 90° utěsněný Vhodné pro strmé kužely 50	308795 50
Tažný čep 45° utěsněný Vhodné pro strmé kužely 50	308760 50
Momentový nástavec pro tažný čep dle ISO 7388 Vhodné pro strmé kužely 50 SK	308812 50
Tažný čep 60° utěsněný Vhodné pro strmé kužely 50	308785 50
Utahovací klíče pro tažné čepy ISO 7388 Vhodné pro strmé kužely 50 SK	308830 50
Momentový nástavec pro tažný čep dle DIN 69872 Vhodné pro strmé kužely 50 SK	308810 50
Utahovací klíče pro tažné čepy DIN ISO 7388-1 (dříve DIN 69872) Vhodné pro strmé kužely 50 SK	308820 50
Tažný čep 45° utěsněný Vhodné pro strmé kužely 50	308765 50