

**Garant****Vyvrtávací tyč ocel, levý, Ø stopky / velikost destičky: 40/16mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	260935 40/16
GTIN	4045197656087
Třída artiklu	21T

**Technický popis**

Ø minimálního předvrtání $D_{min}$	49 mm
Vhodná vyměnitelná břitová destička	TC.. 16T3..
Středové přesazení $L_3$	27 mm
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky	269028 2
Velikost destiček	16 mm
Šroub podložky	269013 2
Podložka	269005 7
ISO kód držáku	A40T STFCR/L16
Délka hlavy $L_1$	37,5 mm
Celková délka $L$	300 mm
Upínací výška $L_2$	39 mm
Úhel nastavení $\kappa$	90 stupeň
Ø stopky $D_s$	40 mm
Norma	Výrobní norma
Způsob použití	levý
Hloubka vnitřního soustružení do	3xD
Vnitřní chlazení	ano

Použití	podélné soustružení, vnitřní
Druh produktu	vyvrtávací tyč

## Příslušenství

Podložka Typ 7	269005 7
Šroub pro podložku Typ 2	269013 2
PrecisionBit pro šrouby Torx®, 1/4 palce E 6,3 Profil Torx® TX15	674248 TX15
Sada šroubů pro vyměnitelné destičky Typ 8	269028 8
Momentový šroubovák se stupnicí, upínání vyměnitelné čepele Maximální utahovací moment 500 cNm	659957 500