

**Garant****Vyvrtávací tyč ocel, pravý, Ø stopky / velikost destičky: 25/16mm**

## Údaje o objednávce

Artikové číslo	260934 25/16
GTIN	4045197653567
Třída artiklu	21T

## Technický popis

Vhodná vyměnitelná břitová destička	TC.. 16T3..
Délka hlavy L <sub>1</sub>	41 mm
Středové přesazení L <sub>3</sub>	17 mm
Ø minimálního předvrtání D <sub>min</sub>	32 mm
Velikost destiček	16 mm
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky	269028 8
ISO kód držáku	A25R STFCL/L16
Celková délka L	200 mm
Upínací výška L <sub>2</sub>	23 mm
Úhel nastavení κ	90 stupeň
Ø stopky D <sub>s</sub>	25 mm
Norma	Výrobní norma
Způsob použití	pravý
Hloubka vnitřního soustružení do	3×D
Vnitřní chlazení	ano
Použití	podélné soustružení, vnitřní
Druh produktu	vyvrtávací tyč

---

## Příslušenství

PrecisionBit pro šrouby Torx®, 1/4 palce E 6,3 Profil Torx® TX15

674248 TX15

Sada šroubů pro vyměnitelné destičky Typ 8

269028 8

Momentový šroubovák se stupnicí, upínání vyměnitelné čepele Maximální utahovací moment 500 cNm

659957 500