

HOLEX**Soustružnický nůž levý podobný DIN 4980 (ISO 6), P20/K25, Stopka 4hran: 25mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	296925 25
GTIN	4045197521255
Třída artiklu	22E

Popis**Provedení:**

Tvrdokov ocelové stopky s pevností 700 - 800 N/mm² a frézovanou, rovnou příložnou plochou. Osazen diamantem broušenými tvrdokovovými řeznými destičkami. Volná fazetka destičky je vždy jemně broušena. Všechny soustružnické nože se dodávají s ostrými břity. Odolnost řezného klínu zvyšuje sražení břitu ručním bór-karbidovým brouskem. Velikost sražení břitu závisí na provozních podmínkách. Pro hrubování a přerušované řezy musí být břit bezpodmínečně sražen. Osazen diamantem broušenými tvrdokovovými řeznými destičkami.

Použití:

P20/K25 pro obrábění oceli a litiny.

M20 pro obrábění nerezových ocelí.

Pozor:

U hrubovacích a přerušovaných řezů musí být břit sražen bór-karbidovou ruční lapovačkou (č. 558812).

Technický popis

Stopka 4hran	25 mm
Celková délka	140 mm
Řezný materiál	P20/K25
Druh produktu	Soustružnické nože

