

Garant**Vyvrtávací tyč ocel, pravý, Ø stopky / velikost destičky: 32/16mm**

Údaje o objednávce

Artikové číslo	260934 32/16
GTIN	4045197653574
Třída artiklu	21T

Technický popis

Šroub podložky	269013 2
Velikost destiček	16 mm
Středové přesazení L ₃	22 mm
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky	269028 2
ISO kód držáku	A32S STFCLR/L16
Délka hlavy L ₁	34,6 mm
Podložka	269005 7
Ø minimálního předvrtání D _{min}	40 mm
Vhodná vyměnitelná břitová destička	TC.. 16T3..
Celková délka L	250 mm
Upínací výška L ₂	30 mm
Úhel nastavení κ	90 stupeň
Ø stopky D _s	32 mm
Norma	Výrobní norma
Způsob použití	pravý
Hloubka vnitřního soustružení do	3xD
Vnitřní chlazení	ano

Použití	podélné soustružení, vnitřní
Druh produktu	vyvrtávací tyč

Příslušenství

Šroub pro podložku Typ 2	269013 2
Sada šroubů pro vyměnitelné destičky Typ 8	269028 8
Podložka Typ 7	269005 7
PrecisionBit pro šrouby Torx®, 1/4 palce E 6,3 Profil Torx® TX15	674248 TX15
Momentový šroubovák se stupnicí, upínání vyměnitelné čepele Maximální utahovací moment 500 cNm	659957 500