

**Garant****TC.T 16T304, Typ: HB7020****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	260986 HB7020
GTIN	4045197699794
Třída artiklu	21G

**Popis**

TC.T 16T304 HB7020 Druh: HB7020

Lamač třísek: SM

Tolerance: M

Hloubka řezu  $a_p$ : 0,5 - 2,5 mmPosuv  $f$ : 0,1 - 0,3 mm/ot,Řezná rychlost  $v_c$  hlavní použití: 120 - 350 m/min**Technický popis**

Řezná rychlost $v_c$ hlavní použití	120 - 350 m/min
Lamač třísek	SM
Hloubka řezu $a_p$	0,5 - 2,5 mm
Posuv $f$	0,1 - 0,3 mm/ot,
Rohový rádius	0,4 mm
Hlavní způsob použití	P
Podmínky řezu	lehce přerušovaný
Druh	HB7020

Přiřazení dokončování/hrubování	hrubování-dokončování
Řezný materiál	TK
ISO kód vyměnitelná břitová destička	TCMT 16T304
Počet výměn/řezání	3
Tolerance	M
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení