



Upínací trn typ ADB s čelními chladícími tryskami, BT 50 krátký, Ø upnutí D1: 14 mm



Údaje o objednávce

| | |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 302665 14 |
| GTIN | 4250122611035 |
| Třída artiklu | 36E |

Popis

Provedení:

Chladicí kanál uzavíratelný pomocí O-kroužku.

Všechny nefunkční plochy jsou černěné.

Použití:

K upínání nástrojů s boční unášecí plochou dle DIN 1835 B a DIN 6535 HB.

Zvláštní příslušenství:

Tažné čepy (TČ) č. 308760 – 308806, upínací klíče pro TČ č. 308820 – 308835.

Délka vyložení rozměr A: 80 mm

Vnější Ø D: 44 mm

Náhradní upínací šroub č. 309900: 12

Technický popis

| | |
|----------------------------------|--------------|
| Délka vyložení rozměr A | 80 mm |
| upnutí Ø D ₁ | 14 mm |
| Náhradní upínací šroub č. 309900 | 12 |
| Vnější Ø D | 44 mm |
| Upnutí | BT 50 krátký |
| Norma | DIN 6359 |
| Norma pro upínání | ISO 7388-2 |

| | |
|---------------------------------|-----------------------------------|
| Norma pro upínání | JIS B6339 |
| Tvar | ADB |
| Kvalita vyvážení G při otáčkách | G 6,3 při 15000 min ⁻¹ |
| Obvodová házivost | ≤ 3 μm |
| Strategie obrábění | HPC |
| Druh produktu | Upínací trn |

Příslušenství

| | |
|---|-----------|
| Tažný čep 90° utěsněný Vhodné pro strmé kužely 50 | 308790 50 |
| Momentový nástavec pro tažný čep dle DIN 69872 Vhodné pro strmé kužely 50 SK | 308810 50 |
| Tažný čep 90° utěsněný Vhodné pro strmé kužely 50 | 308795 50 |
| Tažný čep 45° utěsněný Vhodné pro strmé kužely 50 | 308765 50 |
| Tažný čep 45° utěsněný Vhodné pro strmé kužely 50 | 308760 50 |
| Tažný čep 60° utěsněný Vhodné pro strmé kužely 50 | 308785 50 |
| Utahovací klíče pro tažné čepy ISO 7388 Vhodné pro strmé kužely 50 SK | 308830 50 |
| Utahovací klíče pro tažné čepy DIN ISO 7388-1 (dříve DIN 69872) Vhodné pro strmé kužely 50 SK | 308820 50 |
| Momentový nástavec pro tažný čep dle ISO 7388 Vhodné pro strmé kužely 50 SK | 308812 50 |
| Tažný čep 60° utěsněný Vhodné pro strmé kužely 50 | 308780 50 |