

**Garant****Vyvrtávací tyč ocel, pravý, Ø stopky / velikost destičky: 40/16mm**

## Údaje o objednávce

Artikové číslo	260934 40/16
GTIN	4045197656063
Třída artiklu	21T

## Technický popis

ISO kód držáku	A40T STFCR/L16
Velikost destiček	16 mm
Vhodná vyměnitelná břitová destička	TC.. 16T3..
Podložka	269005 7
Šroub podložky	269013 2
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky	269028 2
Středové přesazení L <sub>3</sub>	27 mm
Ø minimálního předvrtání D <sub>min</sub>	49 mm
Délka hlavy L <sub>1</sub>	37,5 mm
Celková délka L	300 mm
Upínací výška L <sub>2</sub>	39 mm
Úhel nastavení κ	90 stupeň
Ø stopky D <sub>s</sub>	40 mm
Norma	Výrobní norma
Způsob použití	pravý
Hloubka vnitřního soustružení do	3xD
Vnitřní chlazení	ano

Použití	podélné soustružení, vnitřní
Druh produktu	vyvrtávací tyč

## Příslušenství

Sada šroubů pro vyměnitelné destičky Typ 8	269028 8
PrecisionBit pro šrouby Torx®, 1/4 palce E 6,3 Profil Torx® TX15	674248 TX15
Šroub pro podložku Typ 2	269013 2
Podložka Typ 7	269005 7
Momentový šroubovák se stupnicí, upínání vyměnitelné čepele Maximální utahovací moment 500 cNm	659957 500