



## Soustružnický nůž zapichovací pravý podobný DIN 4961, HSS E, Výška stopky: 20mm



### Údaje o objednávce

Artikové číslo	297000 20
GTIN	4045197190352
Třída artiklu	22E

### Popis

#### Provedení:

Všechny rozměry **svařované**.

#### Použití:

Univerzálně použitelné, střední řezné rychlosti.

**HSS/E** – Na všech soustruzích při kusové a sériové výrobě. Tyto soustružnické nože mají vysoký řezný výkon a jsou odolné proti zlomení i při velkých přísuvech, v přerušeném řezu a v materiálech vysoké pevnosti v tahu.

### Technický popis

Výška stopky h	20 mm
Šířka břitu	4 mm
Celková délka	140 mm
Šířka stopky b	12 mm
Řezný materiál	HSS E
Druh produktu	Soustružnické nože