

**Garant****Vyvrtávací tyč ocel, levý, Ø stopky / velikost destičky: 16/11 mm**

## Údaje o objednávce

Artikové číslo	260935 16/11
GTIN	4045197653604
Třída artiklu	21T

## Technický popis

Středové přesazení $L_3$	11 mm
Ø minimálního předvrtání $D_{min}$	20 mm
Délka hlavy $L_1$	26,7 mm
ISO kód držáku	A16Q STFCL/L11
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky	269028 7
Vhodná vyměnitelná břitová destička	TC.. 1102..
Velikost destiček	11 mm
Celková délka L	180 mm
Upínací výška $L_2$	15 mm
Úhel nastavení $\kappa$	90 stupeň
Ø stopky $D_s$	16 mm
Norma	Výrobní norma
Způsob použití	levý
Hloubka vnitřního soustružení do	3xD
Vnitřní chlazení	ano
Použití	podélné soustružení, vnitřní
Druh produktu	vyvrtávací tyč

---

## Příslušenství

Sada šroubů pro vyměnitelné destičky Typ 7

269028 7

PrecisionBit pro šrouby Torx®, 1/4 palce E 6,3 Profil Torx®  
TX8

674248 TX8

Momentový šroubovák se stupnicí, upínání vyměnitelné  
čepule Maximální utahovací moment 500 cNm

659957 500