

**HOLEX****Soustružnický nůž zapichovací pravý podobný DIN 4981 (ISO 7), P20/K25,  
Výška stopky: 12mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	297025 12
GTIN	4045197521262
Třída artiklu	22E

**Popis****Provedení:**

**Tvrdokov** ocelové stopky s pevností 700 - 800 N/mm<sup>2</sup> a frézovanou, rovnou příložnou plochou. Osazen diamantem broušenými tvrdokovovými řeznými destičkami. Volná fazetka destičky je vždy jemně broušena. Všechny soustružnické nože se dodávají s ostrými břity. Odolnost řezného klínu zvyšuje sražení břitu ručním bór-karbidovým brouskem. Velikost sražení břitu závisí na provozních podmínkách. Pro hrubování a přerušované řezy musí být břit bezpodmínečně sražen. Osazen diamantem broušenými tvrdokovovými řeznými destičkami.

**Použití:**

P20/K25 pro obrábění oceli a litiny.

M20 pro obrábění nerezových ocelí.

**Pozor:**

U hrubovacích a přerušovaných řezů musí být břit sražen bór-karbidovou ruční lapovačkou (č. 558812).

**Technický popis**

Šířka břitu	3 mm
Výška stopky h	12 mm
Celková délka	100 mm
Šířka stopky b	8 mm
Řezný materiál	P20/K25
Druh produktu	Soustružnické nože

