



Upínací trn Whistle-Notch tvar ADB, BT 40 krátký, Ø upnutí D1: 16 mm



Údaje o objednávce

Artikové číslo	302720 16
GTIN	4250122613275
Třída artiklu	36E

Popis

Provedení:

S upínacím šroubem a dorazovým šroubem.

Zvláštní příslušenství:

Tažné čepy (TČ) č. 308760 – 308806, upínací klíče pro TČ č. 308820 – 308835.

Délka vyložení rozměr A: 63 mm

Vnější Ø D: 48 mm

Náhradní upínací šroub č. 309900: 16

Technický popis

Délka vyložení rozměr A	63 mm
Náhradní upínací šroub č. 309900	16
upnutí Ø D ₁	16 mm
Vnější Ø D	48 mm
Upnutí	BT 40 krátký
Norma	DIN 6359
Norma pro upínání	ISO 7388-2
Norma pro upínání	JIS B6339
Tvar	ADB
Kvalita vyvážení G při otáčkách	G 6,3 při 15000 min ⁻¹

Obvodová házivost	≤ 3 μm
Strategie obrábění	HPC
Druh produktu	Upínací trn

Příslušenství

Tažný čep 45° utěsněný Vhodné pro strmé kužely 40	308760 40
Tažný čep Hurco 90° s lícováním utěsněný Vhodné pro strmé kužely 40	308806 40
Tažný čep Hurco 90° s otvorem a lícováním utěsněný Vhodné pro strmé kužely 40	308805 40
Tažný čep Hurco 60° s lícováním utěsněný Vhodné pro strmé kužely 40	308804 40
Tažný čep 90° utěsněný Vhodné pro strmé kužely 40	308795 40
Tažný čep Hurco 60° s otvorem a lícováním utěsněný Vhodné pro strmé kužely 40	308803 40
Tažný čep Hurco 45° s lícováním utěsněný Vhodné pro strmé kužely 40	308802 40
Tažný čep 60° utěsněný Vhodné pro strmé kužely 40	308780 40
Tažný čep 60° utěsněný Vhodné pro strmé kužely 40	308785 40
Tažný čep 45° utěsněný Vhodné pro strmé kužely 40	308765 40
Tažný čep Hurco 45° s otvorem a lícováním utěsněný Vhodné pro strmé kužely 40	308801 40
Tažný čep 90° utěsněný Vhodné pro strmé kužely 40	308790 40