

**Garant****TC.T 16T304, Typ: HU7310**

## Údaje o objednávce

Artikové číslo	260986 HU7310
GTIN	4045197671127
Třída artiklu	21G

## Popis

## Technický popis

Podmínky řezu	kontinuální
Lamač třísek	AM
Posuv f	0,05 - 0,5 mm/ot,
Hlavní způsob použití	N
Řezná rychlost $v_c$ hlavní použití	350 - 600 m/min
Rohový rádius	0,4 mm
Hloubka řezu $a_p$	0,1 - 4 mm
Typ	HU7310
Přiřazení dokončování / hrubování	dokončování
Řezný materiál	TK
Povlak	bez povlaku
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	TCGT 16T304

Počet výměn/řezání	3
Tolerance	G
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení