

**Garant****Zapichovací vložka vnitřní pravá, L1 = 15 mm, Ø Dmin / W: 6,2/1 mm**

## Údaje o objednávce

Artikové číslo	270312 6,2/1
GTIN	4045197466754
Třída artiklu	211

## Popis

**Použití:**

Pro držáky břitů č. 270200 – 270204.

## Technický popis

Maximální hloubka řezu $t_{max}$	1,8 mm
Ø stopky d	6 mm
Minimální Ø $D_{min}$	6,2 mm
Vzdálenost hrotu od kraje $L_3$	3 mm
Délka vyložení $L_1$	15 mm
Atribut názvu produktu	$L_1 = 15$ mm
Druh produktu	Řezná vložka pro soustružení

## Údaje o uživateli

	Použití	$V_c$	Kód ISO
Hliník, plasty	omezené použití	250 m/min	N
Hliník (krátké třísky)	omezené použití	200 m/min	N
Al > 10% Si	omezené použití	200 m/min	N
Ocel < 500 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	160 m/min	P

Ocel < 750 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	150 m/min	P
Ocel < 900 N/mm	vhodný	150 m/min	P
Ocel < 1100 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	80 m/min	P
Ocel < 1400 N/mm	vhodný	60 m/min	P
Ocel < 55 HRC	omezené použití	30 m/min	H
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	90 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	60 m/min	M
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	omezené použití	30 m/min	S
GG(G)	vhodný	90 m/min	K
CuZn	vhodný	150 m/min	N
kontinuální	vhodný		
nepravidelný	omezené použití		
přerušovaný	omezené použití		
mokrý max.	vhodný		